

ばね付ローレットツマミ式



＜製品名＞ 鋼板製 PG二重枠F付
ばね付ローレットツマミ式
＜サイズ＞ 500 × 500
＜仕上げ＞ メラミン焼付塗装

開閉をツマミ式にしたい時
ツマミが出っ張らない方法
がありますよ！



扉を閉めツマミを少し回し
内枠を外枠に引っ掛けます



手で回せるところまで
ツマミを回して締めます



ドライバーかコインで
ツマミを締め付けます

ちょっと特殊なツマミ式のフィルター付器具をご紹介します。

扉を工具なしで開閉したい場合にツマミ式にします。この場合ツマミは常時表に出っ張ったままになります。ツマミ式でありながらツマミが出っ張らないようにしたのがこの製品です。

開ける時は最初に、締める時は最後に、マイナスドライバーまたはコインが必要になりますが、ツマミを緩めた状態から開くところまで工具を持つ必要がないのはとても便利です。

扉の開閉がしやすく、外観もすっきりした良い製品です。一度使ってみませんか。



株式会社 有馬工業所

www.arima-web.co.jp

〒547-0041 大阪市平野区平野北2丁目3番25号

TEL : 06-6791-0134 FAX : 06-6792-1032